

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă DNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7035-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2427 150612
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,75 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 320 mm/min
Cuprins	250764 HB7035-2
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2427 150612