

**Garant**

**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7010-2, Veľkosť: 120408**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG2807 120408 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Trieda položky   | GGN           |

## Technický opis

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 440 mm/min          |
| Hĺbka rezu $a_{p \min}$                | 0,55 mm                   |
| Hĺbka rezu $a_{p \max}$                | 4,25 mm                   |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,3 - 2 mm                |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                         |
| Hlavné použitie                        | P                         |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie |
| Obsah                                  | 260160 HB7010-2           |
| Uhlový Polomer                         | 0,8 mm                    |
| Posuv $f$                              | 0,08 - 0,3 mm/ot,         |

## Technický list

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120408                           |
| Rezný materiál                        | HM                                    |
| Počet kusov                           | 30                                    |
| Typ                                   | HB7010-2                              |
| Podmienka rezu                        | kontinuálny                           |
| Lamač triesok                         | SM                                    |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na sústruženie |

### Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2807 120408