




## Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 070202



### Datos de pedido

Número de pedido	GG3818 070202
GTIN	4067263098065
Clase de artículo	GGN

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaqita de corte	DCGT 070202
Cantidad	50
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N

## Hoja de datos

Contenido	260449 HB7310
Profundidad de corte <sub>p mín.</sub>	0,15 mm
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte <sub>p máx.</sub>	1,75 mm
Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3818 070202