

**Garant**

### Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 09T308



#### Données de commande

N° commande	GG2837 09T308
GTIN	4067263095606
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 350 mm/min
Avance $f$	0,08 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	3,25 mm
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Sommaire	260763 HB7020-2

## Fiche technique

Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2837 09T308