



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2400 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Inhalt	250060 HB7010-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2400 120408