


Garant

Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 09T308



Données de commande

N° commande	GG2405 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	160 - 400 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	250052 HB7020-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Type d'outils	HM

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2405 09T308