

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 160608****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2909 160608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Inhoud	250168 HB7120-1
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ max}$	5.5 mm
Aantal	50

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2909 160608