

Garant

**Płytki skrawające CNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7035-2,
Rozmiar: 160612**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2412 160612
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
promień naroża	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
Zawartość	250170 HB7035-2
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2412 160612