

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2412 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _{p máx.}	4,25 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a _p	0,3 - 4 mm
Aplicación principal	P
Contenido	250158 HB7035-2
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 320 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2412 120408