

**Garant**

### Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110202



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2843 110202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 400 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Contenuto	260950 HB7020-2

## Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2843 110202