




Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3935 120404
GTIN	4067263095361
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte _p mín.	0,25 mm
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte _p máx.	4,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Contenido	260219 HBT020
Profundidad de corte a _p	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte v _c aplicación principal	100 - 280 mm/min

Hoja de datos

Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3935 120404