

TRICOFLEX

Wężę PCW z osnową, przezroczyste, Długość 50 m, Ø wewnętrzna węża: 13mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080042 13
GTIN	3506110938211
Klasa artykułu	08A

Opis**Wykonanie:**

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od -15°C do 60°C . TCN-AL, elastyczny, odporny na ciśnienie i trwały wąż. Duża odporność na czynniki chemiczne. Ciśnienie robocze 15 bar. Posiada dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011 – kategoria A/B/C).

Opis techniczny

materiał	wąż PCW, trójwarstwowy, wzmocniony włóknami poliestrowymi
kolor	przezroczysty
Ø zewnętrzna węża	20 mm
długość węża	50 m
Ø wewnętrzna węża	13 mm
maks. ciśnienie robocze	15 bar

dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011)	tak
zakres temperatur	-15 - 60 °C
Atrybut nazwy produktu	Długość 50 m
Rodzaj produktu	Wąż