

Garant**SCGT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7310, Méret: 09T304**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3822 09T304
GTIN	4067263098256
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	260762 HB7310
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	SCGT 09T304

Adatlap

Darabszám	30
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	G
Típus	HB7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3822 09T304