



Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2626 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Inhalt	260363 HBT130
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202

Datenblatt

Schlucht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefen a_p	0,1 - 1 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2626 070202