



## Enrollador de manguera con carcasa de chapa de acero, Tipo: 15



### Datos de pedido

Número de pedido	080076 15
GTIN	4030704090041
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Enrollador de manguera con **automatismo de extensión y de arrollamiento guiado** y accionado a través de **resortes de acero duraderos**, con bloqueo múltiple por vuelta.

Enrollador de manguera abierta en **modelo de chapa de acero galvanizado parcialmente y pintado con abertura variable** y **manguera de caucho** robusta.

#### Aplicación:

Apropiado para aire, agua, aceite, diésel.

Para aumentar la ergonomía gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por mangueras colocadas en el suelo.

### Descripción técnica

Longitud utilizable de la manguera	15 m
Conexión salida	1/2 pul
Presión de servicio máx.	50 bar
Conexión entrada	1/2 pul
Material carcasa	Chapa de acero, barnizada

Carcasa altura	494 mm
Carcasa profundidad	180 mm
Carcasa anchura	470 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera