

Mitutoyo**Colonne de mesure 2D numérique Linear Height, Type: PROMO015****Données de commande**

N° commande	405308 PROMO015
GTIN	
Classe d'article	44B

Description**Description:**

La colonne de mesure Linear Height LH-600F/FG est un appareil 2D haut de gamme combinant commande intuitive, multifonctionnalité et précision exceptionnelle.

- **Les mesures peuvent être effectuées via le boîtier de commande hybride avec écran tactile et clavier à membrane intégré**
- **Incrément numérique minimum de 0,1 µm**
- **Excellente précision de (1,1+0,6L/600) µm**
- **Sortie de données Digimatic bidirectionnelle (Digimatic S1)**
- **Les résultats de mesure peuvent être imprimés sur une imprimante de reçus ou une imprimante Digimatic (DP-1VA) et envoyés à un PC via une communication sans fil, un câble USB ou une clé USB**
- **Mécanisme d'entraînement pneumatique**
- **Exécution automatique des programmes de pièces appris**
- **Excellente visualisation des comparaisons de tolérance GO/±NG**
- **Fonctionnement autonome sur batterie**

Livraison:

Avec câble secteur (CEE) et e-Learning

Description technique

Rectitude	4 µm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Méthode de déplacement du chariot de mesure	pneumatique
Poids	26,1 kg
Hauteur totale	996 mm
Nombre de batteries incluses	1
Plage de mesure	0 - 600 mm
Plage d'utilisation maximale	0 - 972 mm
Répétabilité (plan)	0,4 µm
Force de mesure	1 N
Série	LH-600
Exécution	Sans poignée
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Ecart de perpendicularité (frontal)	5 µm
Incrément numérique convertible	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Type de batterie	Nickel-hydrure métallique
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Diagonale d'écran	21,3 cm
Affichage avec rétroéclairage	oui
Métrologie	numérique
Type de produit	colonne de mesure