

Garant**Voordeelverpakking VNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks
HB7020-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2473 160408
GTIN	4067263843771
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 mm/min
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Inhoud	251804 HB7020-2
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm

Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	30
Soort	HB7020-2
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2473 160408