

Garant

Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2845 16T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260986 HB7010-2
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2845 16T304