



Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 110204



Datos de pedido

Número de pedido	GG2844 110204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 mm/min
Cantidad	50
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Contenido	260952 HB7035-2
Material de corte	HM

Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2844 110204