



Trapano standard per foratura a flusso (con colletto) Inox (formato convenienza), 5 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0752 M10
GTIN	4069515042796
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Standard o lunga; con o senza colletto.

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito.

Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Punta per foratura a flusso standard (con colletto) per l'utilizzo in materiali inossidabili **come n.art. 080752.**

Uso:

Specifico per acciai inossidabili.

Per:

Pinze di serraggio HOLEX ER n.art. 308964, chiave ER n.art. 309680, maschi a rullare HOLEX n.art. 139130 o n.art. 139180 e supporto HOLEX M-Drill n.art. 080750.

Descrizione tecnica

Potenza raccomandata	1,7 kW
Velocità consigliata	2100 min ⁻¹

Scheda tecnica

Ø Gambo	10 mm
Ø Preforo	9,3 mm
Spessore del materiale	0,7 - 1 mm
Contenuto	5" pz.
Tipo di prodotto	Flow Drills

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG0752 M10