

Garant

Softcut® 90° kampinė freza su kiauryme, keičiamoms plokštelėms AP..



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215160 40/3
GTIN	4045197349255
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamosiomis plokštelėmis karta, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai **apdirbimo sąlygos netolygios**, arba **su nedidelės varomosios galios sukliais**.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

Pastaba:

Jeigu keičiamosios plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1805..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos kampas α_{max}	0,9 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	31,95 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	74 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	78 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	34 mm
Koto forma	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/215160-40/3>