



### Paquete económico de plaquita de corte XNEX 080608, HB7635



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Clase de artículo	GGN

#### Descripción

**Idóneo para:**

Fresa angular de 90° GARANT del n.º 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.º 215102.

**Contenido:**

50 × 215188 INOX

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

#### Descripción técnica

Contenido	50
Avance $f_z$ por diente	0,13 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX080608
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG2139-INOX>