


Garant

Voordeelverpakking GARANT Vap Tap machinetap HSS-E



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1326 M1,6
GTIN	4069515046428
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Vap Tap universele tap. Proceszeker toepasbaar in een **breed scala aan materialen**. Geoptimaliseerde **hals- en groeflengte** voor **verbeterde spaanafvoer** bij **diepe** schroefdraden. Krachtig **HSS-E materiaal** met verhoogd vanadiumaandeel voor verbeterde **slijtvastheid**. **Oppervlak stoomontlaten**, vermindering van materiaaloplossingen.

Zoals nummer: 132642.

Opmerking:

Tot $\leq$ M16 inhoud 5 stuks per set.

Vanaf $\geq$ M18 inhoud 3 stuks per set.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	2
Draaddiepte	4,8 mm
Draadafmeting	M1,6
Draadspoed	0,35 mm

Inhoud	5
Aantal snijkanten Z	2
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schroefdraad-Ø	1,6 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draadsoort	M
Totale lengte L	40 mm
Kerngat-Ø	1,25 mm
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Serie	Vap Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	18 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	18 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P

Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	6 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	geschikt onder voorwaarden	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG1326 M1,6