

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2421 150604
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Inhalt	250658 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2421 150604
