

**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, MF: 5X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Razred artikla	12G

Opis**Izvedba:**

Dvodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.**

Ureznik potpuno brušen iz cjeline.

Tehnički opis

Standard	DIN 2181
Rezni materijal	HSS
4-kutna drška ☐	4,9 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Dubina navoja	10 mm
Ø navoja	5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Nagib navoja	0,5 mm

List s podacima

Ø osnovne rupe	4,5 mm
Ø drške D _s	6 mm
Vrsta navoja	MF
veličina navoja	M5×0,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		

List s podacima

Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima