




Opakowanie ekonomiczne, wiertło z VHM HOLEX Pro Inox z chwytem walcowym DIN 6535 HA, 5 sztuk



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2685 11
GTIN	4067263087953
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w **stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**. Proste ostrza główne o **zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej** zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają **doskonale odprowadzanie wiórów**. Zwiększona odporność na zużycie dzięki **udoskonalonemu substratowi z węgla spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę**.

Jak numer 122685.

Kształt HB dostarczany w takiej samej cenie z nr GG 1286. Kształt HB dostępny tylko od $\varnothing \geq 3$ mm.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Opis techniczny

Zawartość	5
Długość rowków wiórowych L_c	71 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	54,5 mm

Ø nom. D _c	11 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
długość całkowita L	118 mm
Norma	DIN 6537 L
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,13 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Seria	Pro Inox
powłoka	AlTiN
Materiał ostrza	VHM
Wersja	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się		
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się		

maksymalnie na mokro	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo

Akcesoria

Wysokowydajne wiertła z VHM - HOLEX Pro INOX, chwyt
walcowy DIN 6535 HA Ø DC m7 11 mm

122685 11