

Garant

Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2915 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe a_p max	4.25 mm
Inhalt	250322 HB7120-1
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm

Datenblatt

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2915 120408