

**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HBT020, Maat: 120412****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3903 120412
GTIN	4067263092544
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Inhoud	250198 HBT020
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Coating	TiCN
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Aantal	50
Soort	HBT020
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3903 120412