

Garant

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück
HB7020-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2438 160410R
GTIN	4067263094593
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	251036 HB7020-2
Schnitttiefe a_p max	4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnitttiefe a_p min	0,65 mm

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2438 160410R