


Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3554 160408 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 230 mm/min |
| Contenuto | 261154 HB7140-2 |
| Codice ISO Inserto | VBMT 160408 |
| Profondità di taglio $a_{p\ max.}$ | 2,5 mm |
| Profondità di taglio $a_{p\ min.}$ | 0,55 mm |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |

Scheda tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Impiego principale | M |
| Numero pezzi | 30 |
| Tipo | HB7140-2 |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli | VS |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3554 160408