

Garant

Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2478 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Inhalt	251964 HB7010-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p max	2,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2478 080408