

Garant**Master Eco skærholder kort SVJCR 93°, til vendeskærsplatter VC., højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Hovedlængde L ₁	35 mm
Plattestørrelse	11 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbredde L ₄	20 mm
ISO-kode holder	SVJCR/L 1616X11
Samlet længde L	85 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 1
Skaftstørrelse	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/261136-16/11>