

**SNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 st., HBT020, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3917 120408
GTIN	4067263093381
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ min}$	55 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snijdiepte $a_{p\ max}$	425 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Voeding f	2 - 6 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	8
Hoekradius	8 mm
Inhoud	251396 HBT020
Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Soort	HBT020
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	PR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3917 120408
