

**Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 110304****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2692 110304
GTIN	4067263097068
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Contenido	261252 HBT130
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Cantidad	50
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2692 110304
