

**Płytki skrawające SNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 120404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3970 120404
GTIN	4067263094692
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
powłoka	TiCN
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Zawartość	251266 HBT130

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3970 120404