


Garant**Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 080404****Données de commande**

N° commande	GG2986 080404
GTIN	4067263094944
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type d'outils	HM
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr

Sommaire	252068 HB7130-2
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2986 080404