



## Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3831 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Beschichtung	unbeschichtet
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_p$ max	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 600 mm/min
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110302
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_p$ min	0,15 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261364 HU315-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Stückzahl	30

## Datenblatt

Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3831 110302