

Garant

Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3515 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe a_p max	2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	260361 HB7140-2
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Toleranz	M
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3515 11T308