


Garant

Komplet groboreznih VHM-rezkarjev GARANT Master Steel SlotMachine HPC, 5 kosov



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG1050 9
GTIN	4067263134930
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej fino zrnatih substratov.

Možnost podajanja na en zob do 0,1 mm, pri globini $2 \times D$ (v utor v polno).

Kot 205550.

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove. Zaradi velike čelne sprostitve je mogoč kot pogrezanja do 10° .

Uporaba:

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

Tehnični opis

Kot spirale	42 stopinj
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Vsebina	5"

Podatkovni list

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Ø sprostivke D_1	8,3 mm
Dolžina rezil L_c	19 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Toleranca nazivnega Ø	d11
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	30 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,45 mm
Ø držala D_s	10 mm
Ø rezila D_c	9 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	5
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,06 mm
Serija	Master Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	NR
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Notranje hlajenje	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P

Podatkovni list

Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
GG(G)	primerno	200 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG1050-9>