

Garant

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2835 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min
Contenido	260762 HB7035-2
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	30
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2835 09T304