

Garant

Plaquita de corte TCMT acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 16T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3540 16T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	3
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Contenido	260956 HB7120-1
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Cantidad	30
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3540 16T304