

**DCMT váltólapka, simító, 30 darab, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2626 070202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p \max}$	1,75 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Tartalom	260363 HBT130
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a _p	0,1 - 1 mm
Darabszám	30
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2626 070202