

Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 1, tip: 10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	483900 10
GTIN	2050002076617
Razred artikla	48A

Opis**Izvedba:**

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Brušene i lepane površine. Od $\varnothing 1,5$ mm označeno mjerama, 0,1 mm – 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.

Razred tolerancije 1: $\varnothing$ zatika $\pm 0,001$ mm.

Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno **navesti željeni $\varnothing$** ; npr. br. 483900 vel. 5 **10,08** odn. 483920 vel. 5 **10,082**.

Tehnički opis

Nazivna mjera	20,01 - 24,99 mm
Duljina mjernog zatika	70 mm
nagib	0,01 mm
Kalibriranje	L6
Standard	DIN 2269
Razred tolerancije	1
Tvrdoća	60 ± 2 HRC
Materijal	Čelik za šablone
Vrsta proizvoda	Kontrolni zatic

Usluge

Kalibriranje Kontrolni zatik maks. Ø 20

028240 20

DAkkS kalibriranje Kontrolni zatik maks. Ø 20

028260 20