



Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HBT020, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3933 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,25 mm
Aplicación principal	P
Contenido	260086 HBT020
Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Acabado

Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Material de corte	HM
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3933 09T304