

Garant**CNMG otočná rezná platnička, hrubovanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 120416**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2417 120416
GTIN	4067263092629
Trieda položky	GGN

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	1,05 mm
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 360 mm/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Technický list

Obsah	250328 HB7020-2
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2417 120416