

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2810 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	260160 HB7010-2
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2810 120408