

Garant

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück
HB7035-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2448 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251226 HB7035-2
Schlucht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm

Datenblatt

Schnitttiefen a_p max	4,25 mm
Schnitttiefen a_p min	0,8 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2448 120412