



Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3534 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p max.	3,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Contenuto	260762 HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3534 09T304