

HOLEX

Pachet HOLEX Pro Steel burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, 5 bucăți, Ø DC h7: 13mm



Date comandă

Numărul de comandă	GG1668 13
GTIN	4045197986542
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Tăișurile principale drepte și un **profil special de canal** asigură o bună evacuare a șpanului. Geometria robustă a tăișului asigură găurirea performantă și sigură.

Posibilități numeroase de utilizare în oțeluri datorită unei combinații de carbură cu granulație foarte fină și acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Cu ascuțire conică.

Similar Cod 122501.

Forma HB se livrează la același preț cu Cod GG1669.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

adâncime maximă de găurire recomandată L_2	40,5 mm
Toleranță Ø nominal	h7
Lungimea totală L	107 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,26 mm/rot
Ø nominal D_c	13 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c	60 mm
Ø cozii D_s	14 mm
Standard	DIN 6537 K
Număr de dinţi Z	2
Conţinut	5
Serie	Pro Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Execuţie	4xD
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oţel < 500 N/mm ²	recomandat	115 m/min	P
Oţel < 750 N/mm ²	recomandat	105 m/min	P
Oţel < 900 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oţel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiţii	25 m/min	M
Fontă	recomandat	90 m/min	K
GGG	recomandat	55 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă
cilindricăDIN 6535 HA Ø DC h7 (mm sau inch) 13

122501 13