



Plaquita de corte WNMG desbaste 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 080408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2997 080408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\min}$	0,55 mm
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Contenido	252208 HB7140-2
Recubrimiento	AlTiSiN
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Material de corte	MD
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm

Hoja de datos

Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 170 mm/min
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2997 080408